

Céline™

Jelzőfények, ellenőrzőfények, kiegészítők



067001 + 067670 jelzőfény




0 676 86

Csom.	Kat.szám	LED lámpák
10	0 676 86	Bepattintható LED lámpa váltókapcsolóhoz (Niloé/Céline/Program Mosaic/Valena Life/Valena Allure)
10	0 676 87	Bepattintható LED lámpa egypólusú váltókapcsolóhoz 230 V~ 0,15 mA
		Bepattintható LED lámpa 12-24-48 V-os nyomókhoz (Niloé/Céline/Program Mosaic/Valena Life/Valena Allure)
10	0 676 85	Céline/Program Mosaic glimmlámpa, meglévő vezetékes ellenőrzőfény 230V~3mA *
10	0 676 88	Bepattintható LED lámpa jelzőfényvel felszerelhető és nulla vezetékes váltókapcsolóhoz (Niloé/Céline/Program Mosaic/Valena Life/Valena Allure)
1	0 676 70	Billentyű körüli világítás 067001/02/31/32-es referenciaszámoknál alkalmazható 230 V~ Alkalmazható jelző ill. ellenőrző funkcióként is egyaránt Ellenőrzőfénynél: 3 mA Jelzőfénynél: 0,15 mA
10	0 676 64	Ellenőrzőfény csatlakozóaljzatokhoz és kettős kapcsolókhoz 230 V~ Fogyasztás: 2,4 mA 2 vezetékes LED jelzőfény Élettartam: kb. 10 000 óra
10	0 676 60	Kiegészítők Címketartó


Céline™

Szerelési útmutató

■ Kettős-, kettős váltó- kapcsolók illetve nyomók szerelése



- Egyszerűen törje le az oldalszárnyat a perforáció mentén.




- Illessze össze a két mechanizmust a kettős funkció létrehozásához. Illessze be a LED-et, ha szükséges(1)

■ Moduláris kialakítás



Kivehető válaszfalak a kiegészítőfunkciók beszerelésére



Céline összetétel



2 db rögzítőperem



Céline sorolás

Váltókapcsolás összeállítási rajza, nulla vezetékes váltókapcsolóval és jelzőfényvel

